

Nuevas bridas manuales con base de montaje frontal

DESTACO amplía la gama de bridas horizontales y verticales con una base de montaje frontal. Estas variantes permiten que las aplicaciones sean muy flexibles en términos de instalación.














Características del producto /Opciones

- Brida manual con base de montaje frontal
- 4 modelos disponibles
- Bridas horizontales y verticales
- Extremadamente compacto para ahorrar espacio



Características, mercados y aplicaciones

 <p>RENDIMIENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No interfiere con la superficie de montaje • Casquillos endurecidos en los puntos de giro clave • Perfil bajo (225-UF y 235-UF) 	 <p>INDUSTRIA</p>	 <p>MONTAJE</p>
 <p>SEGURIDAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gran espacio libre para manipularlas y mejorar la seguridad (2002-UF y 2007-UF) 	 <p>AEROESTRUCTURA</p>	 <p>SOLDADURA</p>
 <p>INTERCAMBIABLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece los mismos husillos y retenedores de pernos dentro del grupo de modelos existentes • Utiliza la misma distribución de agujeros de fijación que los modelos existentes 	 <p>CONSUMO</p>	 <p>UTILES ENSAYOS</p>
		 <p>TRANSPORTE</p>	 <p>MECANIZADO CNC</p>

NUEVAS bridas horizontales con base de montaje frontal



Ahorro de espacio, base compacta de montaje frontal.

Modelo	Capacidad máxima de retención	Apertura brazo de sujeción (+10°)	Handle Opening (+10°)	Peso (±10% Max)	Accesorio (incluido)	
					Husillo de compresión	Arandelas embreadas
2002-UF	2700 N	75°	66°	0,30 kg	215208-M	215105
2007-UF	4450 N	76°	64°	0,71 kg	2007208-M	507107

NUEVAS bridas horizontales con base de montaje frontal



Ahorro de espacio, base compacta de montaje frontal.

Modelo	Capacidad máxima de retención	Apertura brazo de sujeción (+10°)	Handle Opening (+10°)	Peso (±10% Max)	Accesorio (incluido)	
					Husillo de compresión	Arandelas embreadas
225-UF	2220 N	92°	70°	0,32 kg	225208-M	507107
235-UF	3340 N			0,92 kg	240208-M	235106

Las dimensiones y la información técnica pueden cambiar sin previo aviso.

MC_UFMC-F_0122_SP

SEDE CENTRAL
US
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

DE
+49-6171-705-0
europe@destaco.com
PL
+48-506002115
poland@destaco.com

FR
+33-4-7354-5001
france@destaco.com
NL
+31-297285332
benelux@destaco.com

UK
+44-1902-797980
uk@destaco.com
CZ
+420-603-577-341
czech@destaco.com

SP
+34-936361680
spain@destaco.com
IN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

CN
+86-21-6081-2888
china@destaco.com
SG
singapore@destaco.com

TH
+66-2-326-0812
asia@destaco.com
CA
canada@destaco.com

MX
mexico@destaco.com