

503-MLBR y 533-LBR

Incorpora el nuevo sistema de cierre DESTACO® Toggle Lock Plus, más compacto

DESTACO ofrece ahora sus resistentes bridas manuales 503-MLB y 533-LB equipadas con el exclusivo DESTACO Toggle Lock Plus (gatillo de seguridad). Esto proporciona seguridad y protección adicionales contra la apertura involuntaria. Además, esta innovación ayuda a los clientes a construir aplicaciones de forma más eficiente y con poco volumen de interferencia.



503-MLBR

533-LBR

Características del producto /Opciones

- Ahorro de espacio gracias al bloqueo mediante un disco de cierre en lugar de una segunda palanca
- Ahorro de tiempo y esfuerzo. No es necesario soldar la barra de bloqueo.
- Bloqueado tanto en posición abierta como cerrada
- 2 modelos estándar, otros modelos bajo pedido



PIVOTAR



SUJETAR

Características, mercados y aplicaciones

 <p>PRESTACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manipulación rápida • Fácil de usar • No es necesario soldar 	 <p>INDUSTRIA</p>	 <p>MONTAJE</p>
 <p>SEGURIDAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bloqueo adicional en posición abierta y cerrada 	 <p>AEROESTRUCTURA</p>	 <p>SOLDADURA</p>
 <p>INTERCAMBIABILIDAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intercambiable directamente con modelos con los mismos datos técnicos 	 <p>CONSUMO</p>	 <p>UTILES ENSAYOS</p>
		 <p>TRANSPORTE</p>	 <p>MECANIZADO CNC</p>

Bridas manuales de sujeción vertical **503-MLBR** y **533-LBR**



Estas bridas tienen discos de bloqueo integrados. No hay que soldar ninguna palanca.



El nuevo disco de bloqueo ahorra espacio, trabajo y tiempo.

No recomendado para soportar cargas elevadas ni como dispositivo de seguridad.



Accesorio
(se pide por separad)

Modelo	Capacidad máxima de retención	Apertura brazo de sujeción (+10°)	Peso (±10% Max)	Brazo soldable
503-MLBR	7000 N	90°	1,13 kg	503501



Accesorio
(incluido)

Modelo	Capacidad máxima de retención	Apertura brazo de sujeción (+10°)	Handle Opening (+10°)	Peso (±10% Max)	Casquillo soldable para husillo
533-LBR	7000 N	90°	74°	1,26 kg	533108-M

Las dimensiones y la información técnica pueden cambiar sin previo aviso.

MC_503-MLBR_533-LBR-F_0122_SP

SEDE CENTRAL
 US
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

DE
+49-6171-705-0
europe@destaco.com
 PL
+48-506002115
poland@destaco.com

FR
+33-4-7354-5001
france@destaco.com
 NL
+31-297285332
benelux@destaco.com

UK
+44-1902-797980
uk@destaco.com
 CZ
+420-603-577-341
czech@destaco.com

SP
+34-936361680
spain@destaco.com
 IN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

CN
+86-21-6081-2888
china@destaco.com
 SG
singapore@destaco.com

TH
+66-2-326-0812
asia@destaco.com
 CA
canada@destaco.com

MX
mexico@destaco.com