


Serie 82L-3E

Abrazaderas de potencia cerradas livianas y ajustables

Las abrazaderas de potencia DESTACO están diseñadas para cumplir con los rigurosos requisitos de las aplicaciones de procesamiento de hojas de metal y automotriz; y duran millones de ciclos.

Las abrazaderas de potencia 82L-3E están hechas para soportar los entornos de fabricación más duros; con un diseño que ofrece una potencia de sujeción superior y una flexibilidad incomparable. La 82L-3E tiene un diseño de aluminio liviano y cuenta con un mecanismo mejorado para mayor precisión. Los ángulos de apertura del brazo se pueden ajustar fácilmente en el campo con el uso de una herramienta.

Cuando se trata de sujetar y colocar piezas de trabajo en su lugar de manera perfecta, no busque más; la familia más flexible y completa de abrazaderas de potencia cerradas de DESTACO hacen el trabajo.



Productos destacados/opciones

- Ángulo de apertura del brazo ajustable en campo
- Cuerpo de aluminio cerrado
- Brazos en U opcionales y brazos laterales disponibles
- Palanca de mano opcional disponible

Características, mercados y aplicaciones

| | | | |
|---|---|--|---|
|  BAJO/SIN MANTENIMIENTO | <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste fácilmente el ángulo de apertura del brazo con una herramienta • La palanca de mano es ajustable para una mejor ergonomía • El diseño modular mejora el pedido de los repuestos y reduce el inventario |  AUTOMOTRIZ |  ENSAMBLE |
|  DESEMPEÑO | <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste infinito de la apertura del brazo (hasta 105°) • Desbloqueo manual en caso de pérdida de presión de aire • El dispositivo externo de retención está disponible para una operación de apertura segura |  INDUSTRIAL |  SOLDADURA |
|  INTERCAMBIABLE | <ul style="list-style-type: none"> • Varias superficies de montaje que proporcionan mayor flexibilidad • Compatible con todos los brazos de sujeción de la serie 82L-2 |  AEROESTRUCTURA |  APARATOS/PRUEBAS |
| | |  BIENES DE CONSUMO | |

La **82L-3E** está disponible en tres tamaños



Se pueden pedir con palancas manuales opcionales



La palanca manual opcional se puede montar en el lado izquierdo o derecho



Asas estándar Disponibles en rojo y verde

Utilice los mismos brazos de sujeción que la serie 82L-2




Ajustar del ángulo de apertura del brazo




El ángulo de apertura del brazo de la abrazadera se puede ajustar en el campo desde 1° hasta 105°.




Retire la cubierta o el sensor para acceder al mecanismo de sujeción y ajuste el ángulo de apertura.



La apertura del brazo de sujeción está fijado actualmente a 105° en la posición cerrada.



Mueva el brazo de sujeción a la posición completamente abierta.



Con la llave Allen en su lugar, mueva el brazo de la abrazadera a la posición de apertura deseada.

Apriete el mecanismo a 10-15 Nm.



La abrazadera ahora está ajustada a la nueva posición de apertura deseada.

No es necesario ajustar la detección.

Las dimensiones y la información técnica pueden cambiar sin previo aviso.

PC_82L3E-F_1121_LAS

SEDE CORPORATIVA
US
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

DE
+49-6171-705-0
europe@destaco.com
PL
+48-506002115
poland@destaco.com

FR
+33-4-7354-5001
france@destaco.com
NL
+31-297285332
benelux@destaco.com

UK
+44-1902-797980
uk@destaco.com
CZ
+420-603-577-341
czech@destaco.com

SP
+34-936361680
spain@destaco.com
IN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

CN
+86-21-6081-2888
china@destaco.com
SG
singapore@destaco.com

TH
+66-2-326-0812
asia@destaco.com
CA
canada@destaco.com

MX
mexico@destaco.com